

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M25X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M25X0,35
GTIN	4045197999153
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	4
Gängstigning	0,35 mm
Gängdjup	75 mm
Gäng-Ø	25 mm
Kärnhåls-Ø	24,65 mm
Norm	DIN 376
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
totallängd L	140 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF
gänga	M25×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp