

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M11X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M11X1
GTIN	4045197998118
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
Gängdjup	33 mm
Norm	DIN 376
totallängd L	110 mm
Kärnhåls-Ø	10 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	11 mm
Gängstigning	1 mm
Skaftfyrkant □	7 mm
Gängtyp	MF
gänga	11
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp