

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M33X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M33X1
GTIN	4045197999801
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	32 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	33 mm
Gängdjup	99 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	25 mm
Gängstigning	1 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
totallängd L	180 mm
Skaftfyrkant □	20 mm
Gängtyp	MF
gänga	M33×1
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp