

**Garant****Maskingängttappar för genomgående hål, obelagd, MF: M2,5X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M2,5X0,35
GTIN	4045197997678
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	2,5 mm
Skafftyrkant □	2,1 mm
totallängd L	50 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,35 mm
Norm	DIN 371
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Kärnhåls-Ø	2,15 mm
Gängdjup	7,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF
gänga	2,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp