

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M2,5X0,45****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M2,5X0,45
GTIN	4045197997685
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Gängstigning	0,45 mm
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gäng-Ø	2,5 mm
totallängd L	50 mm
Gängdjup	7,5 mm
Gängtyp	MF
gänga	M2,5×0,45
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp