

**Garant****Maskingängttappar för genomgående hål, obelagd, MF: M13X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M13X1,25
GTIN	4045197998255
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Toleransklass	6H +0,20
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	13 mm
Norm	DIN 376
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,25 mm
Kärnhåls-Ø	11,75 mm
Gängdjup	39 mm
Gängtyp	MF
gänga	M13×1,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp