

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M52X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M52X1,5
GTIN	4045197000958
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	32 mm
Antal spånspår	4
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	52 mm
Gängdjup	156 mm
Kärnhåls-Ø	50,5 mm
Antal skär Z	4
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Skaftdiameter D _s	40 mm
Gängstigning	1,5 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	250 mm
Gängtyp	MF
gänga	M52×1,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp