

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M8X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M8X0,5
GTIN	4045197997937
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20

Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Skaftfyrkant $\square$	6,2 mm
Gängstigning	0,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	24 mm
Gäng- $\emptyset$	8 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls- $\emptyset$	7,5 mm
totallängd L	90 mm
Gängtyp	MF
gänga	8
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp