

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M8X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M8X1
GTIN	4045197997951
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	8 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	90 mm
Gängdjup	24 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Antal spånspår	3
Skaftfyrcant □	6,2 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Kärnhåls-Ø	7 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	1 mm
Gängtyp	MF
gänga	M8x1
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp