

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M37X0,35****Beställningsdata**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 130000 M37X0,35 |
| GTIN         | 4045197625694   |
| Artikelklass | 10N             |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Norm                         | DIN 376    |
| Gängstigning                 | 0,35 mm    |
| totallängd L                 | 200 mm     |
| Skafftyrkant □               | 24 mm      |
| Gäng-Ø                       | 37 mm      |
| Antal spånspår               | 4          |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 32 mm      |
| Gängdjup                     | 111 mm     |
| Skärmaterial                 | HSS E      |
| Toleransklass                | ISO 1 4H   |
| Toleransklass                | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass                | ISO 2 6H   |
| Toleransklass                | ISO 2X 6HX |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleransklass         | 6H +0,05                                     |
| Toleransklass         | ISO 3 6G                                     |
| Toleransklass         | ISO 3X 6GX                                   |
| Toleransklass         | 7H   |
| Toleransklass         | 7HX  |
| Toleransklass         | 7G   |
| Toleransklass         | 7GX  |
| Toleransklass         | 6H +0,10                                     |
| Toleransklass         | 6H +0,20                                     |
| Kärnhåls-Ø            | 36,65 mm                                     |
| Antal skär Z          | 4  |
| Gängtyp               | MF   |
| gänga                 | M37×0,35                                     |
| Beläggning            | obelagd                                      |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | DIN 13                                       |
| Skärfasform           | B  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål             |
| Skärriktning          | Höger  |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |