

**Garant****HM-NC-precisionsdubbhålsborr 142°, obelagd, Ø DC h6: 1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	121068 1
GTIN	4045197647726
Artikelklass	11E

**Beskrivning****Utförande:****Självcentrering** med **1-skärsgeometri** ger **mycket noggranna stickmått.****Användningsdata:**Med spetsvinkel **142°** för att huvudskäreggarna i det efterföljande spiralborret ska kunna gripa in.**OBS!:**

Använd varvtal för den faktiska borrh-Ø (ej generell för borrens ytter-Ø).

**Observera matningsvärdet  $f = 0,015$  mm/v!****Teknisk beskrivning**

Spännspårlängd $L_c$	4 mm
Matning $f$ i stål $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/v
Nominell Ø $D_c$	1 mm
Skafttolerans	h6
Skaftdiameter $D_s$	1 mm
totallängd $L$	25 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans nom.-Ø	h6

Spetsvinkel	142 grad
Antal skär Z	1
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Förborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		