

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.0-80****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 NO.0-80
GTIN	4062406000011
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 371
Gängstigning	0,318 mm
Antal skär Z	2
totallängd L	40 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,5 mm
Kärnhåls-Ø	1,25 mm
Varvper tum	80
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	2
Gäng-Ø	1,53 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gängdjup	4,59 mm
Gängtyp	UNF

gänga	0-80 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp