

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: NO.0-80****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 NO.0-80
GTIN	4062406000073
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	1,25 mm
Gängstigning	0,318 mm
Gäng-Ø	1,524 mm
Antal spånspår	2
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gängdjup	3,81 mm
Norm	DIN 371
Varvper tum	80
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	40 mm
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D _s	2,5 mm
Gängtyp	UNF

gänga	0-80 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp