

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF:
M2,2X0,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M2,2X0,25
GTIN	4062406000400
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Gängdjup	6,6 mm
Antal spånspar	3
Norm	DIN 371
totallängd L	45 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Kärnhåls-Ø	1,95 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,25 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gäng-Ø	2,2 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M2,2×0,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp