

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF:
M1,6X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M1,6X0,35
GTIN	4062406000318
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	2,5 mm
Gängstigning	0,35 mm
Norm	DIN 371
Antal skär Z	2
Gängdjup	4,8 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	1,6 mm
totallängd L	40 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Antal spånspår	2
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Kärnhåls-Ø	1,25 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M1,6×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp