

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M1,2X0,2****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M1,2X0,2
GTIN	4062406000240
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	3,6 mm
Norm	DIN 371
Antal skär Z	2
totallängd L	40 mm
Gäng-Ø	1,2 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gängstigning	0,2 mm
Antal spånspår	2
Skaftdiameter D _s	2,5 mm
Kärnhåls-Ø	1 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M1,2×0,2
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp