

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF:  
M1,2X0,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M1,2X0,25
GTIN	4062406000257
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	40 mm
Skafftyrkant □	2,1 mm
Antal skär Z	2
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Antal spånspår	2
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,25 mm
Kärnhåls-Ø	0,95 mm
Norm	DIN 371
Gängdjup	3,6 mm
Gäng-Ø	1,2 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,5 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M1,2×0,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp