

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M13X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M13X0,5
GTIN	4062406001001
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	13 mm
Kärnhåls-Ø	12,5 mm
Gängstigning	0,5 mm
Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gängdjup	39 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	110 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M13×0,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp