

Garant
**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF:
M11X1,25**

Beställningsdata

Ordernummer	130001 M11X1,25
GTIN	4062406000905
Artikelklass	10N

Beskrivning
OBS!:

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant □	7 mm
Kärnhåls-Ø	9,75 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	1,25 mm
Antal skär Z	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gängdjup	33 mm
totallängd L	110 mm
Gäng-Ø	11 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Gängtyp	MF-LH
gänga	M11×1,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp