

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M20X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M20X2
GTIN	4062406001612
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	60 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
totallängd L	140 mm
Gängstigning	2 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	20 mm
Skaftfyrcant □	12 mm
Antal spånsår	3
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	18 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M20×2
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp