

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M23X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M23X2
GTIN	4062406001834
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	21 mm
Norm	DIN 376
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
totallängd L	160 mm
Gängstigning	2 mm
Gäng-Ø	23 mm
Antal skär Z	3
Gängdjup	69 mm
Skaftfyckant □	14,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	18 mm
Antal spånspår	3
Gängtyp	MF-LH
gänga	M23×2
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp