

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF:
M22X1,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M22X1,75
GTIN	4062406001759
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	18 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	22 mm
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Kärnhåls-Ø	20,25 mm
Antal skär Z	3
Gängdjup	66 mm
Gängstigning	1,75 mm
totallängd L	140 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF-LH
gänga	M22×1,75
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp