

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M2,2X0,2****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 130001 M2,2X0,2 |
| GTIN | 4062406000394 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|------------|
| Skärmaterial | HSS E |
| totalängd L | 45 mm |
| Toleransklass | ISO 1 4H |
| Toleransklass | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass | 6H +0,05 |
| Toleransklass | ISO 3 6G |
| Toleransklass | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass | 7H |
| Toleransklass | 7HX |
| Toleransklass | 7G |
| Toleransklass | 7GX |

| | |
|------------------------------|--|
| Toleransklass | 6H +0,10 |
| Toleransklass | 6H +0,20 |
| Gängstigning | 0,2 mm |
| Skafftyrkant □ | 2,1 mm |
| Skaftdiameter D _s | 2,8 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Gäng-Ø | 2,2 mm |
| Antal spånspår | 3 |
| Gängdjup | 6,6 mm |
| Kärnhåls-Ø | 2 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Gängtyp | MF-LH |
| gänga | M2,2×0,2 |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | B |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |