

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF:  
M40X1,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M40X1,75
GTIN	4062406003159
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Gängdjup	120 mm
Gängstigning	1,75 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	38,25 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	24 mm
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	40 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
totallängd L	200 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M40×1,75
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp