

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M3,5X0,6****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M3,5X0,6
GTIN	4062406000516
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4 mm
totallängd L	56 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
Skaftfyrkant □	3 mm
Gängstigning	0,6 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gäng-Ø	3,5 mm
Antal skär Z	3
Gängdjup	10,5 mm
Kärnhåls-Ø	2,9 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M3,5×0,6
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp