

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M32X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M32X1,5
GTIN	4062406002510
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	32 mm
Skafftyrkant □	20 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	96 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Gängstigning	1,5 mm
totallängd L	180 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	30,5 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
Gängtyp	MF-LH
gänga	M32:1,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp