

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M37X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M37X1,5
GTIN	4062406002923
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	35,5 mm
totallängd L	200 mm
Gängstigning	1,5 mm
Gäng-Ø	37 mm
Skaftfyrcant □	24 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Antal spånspår	4
Gängdjup	111 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF-LH
gänga	M37×1,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp