

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF:
M1,6X0,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M1,6X0,25
GTIN	4062406000301
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	4,8 mm
Skaftdiameter D _s	2,5 mm
Gängstigning	0,25 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G

Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	40 mm
Kärnhåls-Ø	1,35 mm
Antal skär Z	2
Gäng-Ø	1,6 mm
Antal spånspår	2
Skafftyrkant □	2,1 mm
Norm	DIN 371
Gängtyp	MF-LH
gänga	M1,6×0,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp