

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M36X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M36X1
GTIN	4062406002824
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	35 mm
Gäng-Ø	36 mm
Skaftfyrkant □	22 mm
totallängd L	200 mm
Gängstigning	1 mm
Antal spånspar	4
Skaftdiameter D _s	28 mm
Antal skär Z	4
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gängdjup	108 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF-LH
gänga	M36×1
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp