

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M34X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M34X0,5
GTIN	4062406002640
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	102 mm
Gängstigning	0,5 mm
Antal spånspår	4
Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	22 mm
Kärnhåls-Ø	33,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	28 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	34 mm
totallängd L	200 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M34×0,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp