

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF:  
M48X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M48X0,35
GTIN	4062406003487
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20

Skafftyrkant □	29 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
Gängdjup	144 mm
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	48 mm
Antal spånspar	4
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	47,65 mm
Gängstigning	0,35 mm
totallängd L	250 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M48x0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp