

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M9X0,5****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130001 M9X0,5 |
| GTIN         | 4062406000769 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                |            |
|----------------|------------|
| Gängdjup       | 27 mm      |
| Kärnhåls-Ø     | 8,5 mm     |
| Skafftyrkant □ | 7 mm       |
| Gäng-Ø         | 9 mm       |
| Antal spånspår | 3          |
| Antal skär Z   | 3          |
| Toleransklass  | ISO 1 4H   |
| Toleransklass  | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass  | ISO 2 6H   |
| Toleransklass  | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass  | 6H +0,05   |
| Toleransklass  | ISO 3 6G   |
| Toleransklass  | ISO 3X 6GX |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Toleransklass                | 7H   |
| Toleransklass                | 7HX  |
| Toleransklass                | 7G   |
| Toleransklass                | 7GX  |
| Toleransklass                | 6H +0,10                                     |
| Toleransklass                | 6H +0,20                                     |
| totallängd L                 | 90 mm  |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 9 mm   |
| Skärmaterial                 | HSS E  |
| Gängstigning                 | 0,5 mm                                       |
| Norm                         | DIN 371                                      |
| Gängtyp                      | MF-LH  |
| gänga                        | M9×0,5                                       |
| Beläggning                   | obelagd                                      |
| Flankvinkel                  | 60 grad                                      |
| Gängnorm                     | DIN 13                                       |
| Skärfasform                  | B  |
| Skaft                        | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                     | nej  |
| Användning vid håltyp        | upp till 3×D vid genomgående hål             |
| Skärriktning                 | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg           | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                     | Utan   |
| Produktslag                  | Gängtapp                                     |