

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M2X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M2X0,35
GTIN	4062406000370
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20

Norm	DIN 371
totallängd L	45 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Skaftfyrcant □	2,1 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	2 mm
Gängstigning	0,35 mm
Antal skär Z	3
Gängdjup	6 mm
Antal spånsår	3
Kärnhåls-Ø	1,65 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M2×0,35
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp