

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M20X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M20X0,35
GTIN	4062406005115
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	19,65 mm
Antal spånspår	3
Skafftyrkant □	12 mm
Gäng-Ø	20 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	16 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Antal skär Z	3
totallängd L	140 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	60 mm
Gängstigning	0,35 mm
Gängtyp	MF
gänga	M20×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp