

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M50X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M50X3
GTIN	4062406003661
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	50 mm
Gängstigning	3 mm
Antal spånspår	4
Gängdjup	150 mm
totallängd L	250 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Kärnhåls-Ø	47 mm
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX

Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängtyp	MF-LH
gänga	M50×3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp