

**Garant****Maskingängttappar för genomgående hål, TiN, MF: M13X1,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M13X1,75
GTIN	4062406004620
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skafftyrkant □	9 mm
Gängdjup	39 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,75 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gäng-Ø	13 mm
totallängd L	110 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	11,25 mm
Gängtyp	MF
gänga	M13×1,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp