

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M26X1,75****Beställningsdata**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 130005 M26X1,75 |
| GTIN         | 4062406005641   |
| Artikelklass | 10N             |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Skafftyrkant <input type="checkbox"/> | 14,5 mm    |
| Skärmaterial                          | HSS E      |
| Antal skär Z                          | 4          |
| Toleransklass                         | ISO 1 4H   |
| Toleransklass                         | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass                         | ISO 2 6H   |
| Toleransklass                         | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass                         | 6H +0,05   |
| Toleransklass                         | ISO 3 6G   |
| Toleransklass                         | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass                         | 7H         |
| Toleransklass                         | 7HX        |
| Toleransklass                         | 7G         |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Toleransklass                | 7GX  |
| Toleransklass                | 6H +0,10                                     |
| Toleransklass                | 6H +0,20                                     |
| Gäng-Ø                       | 26 mm  |
| Kärnhåls-Ø                   | 24,25 mm                                     |
| Gängstigning                 | 1,75 mm                                      |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 18 mm  |
| totallängd L                 | 140 mm                                       |
| Norm                         | DIN 376                                      |
| Gängdjup                     | 78 mm  |
| Antal spånspår               | 4  |
| Gängtyp                      | MF   |
| gänga                        | M26×1,75                                     |
| Beläggning                   | TiN  |
| Flankvinkel                  | 60 grad                                      |
| Gängnorm                     | DIN 13                                       |
| Skärfasform                  | B  |
| Skaft                        | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                     | nej  |
| Användning vid håltyp        | upp till 3×D vid genomgående hål             |
| Skärriktning                 | Höger  |
| Typ av gängverktyg           | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                     | Utan   |
| Produktslag                  | Gängtapp                                     |