

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M2,2X0,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M2,2X0,25
GTIN	4062406003975
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20

Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,25 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	2,2 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	1,95 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gängdjup	6,6 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	45 mm
Gängtyp	MF
gänga	M2,2×0,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp