

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M8X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M8X0,5
GTIN	4062406004286
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skafftyrkant □	6,2 mm
totallängd L	90 mm
Gängdjup	24 mm
Antal skär Z	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Kärnhåls-Ø	7,5 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Gäng-Ø	8 mm
Gängstigning	0,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF
gänga	8
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp