

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M1,8X0,2****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M1,8X0,2
GTIN	4062406007461
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Skafftyrkant □	2,1 mm
Kärnhåls-Ø	1,6 mm
Antal spånspår	2
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	1,8 mm
Gängdjup	5,4 mm
Skaftdiameter D _s	2,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,2 mm
Norm	DIN 371
totallängd L	40 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M1,8×0,2
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp