

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M2,2X0,25****Beställningsdata**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Ordernummer  | 130006 M2,2X0,25 |
| GTIN         | 4062406007546    |
| Artikelklass | 10N              |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                |            |
|----------------|------------|
| Kärnhåls-Ø     | 1,95 mm    |
| Gängdjup       | 6,6 mm     |
| totallängd L   | 45 mm      |
| Gängstigning   | 0,25 mm    |
| Skafftyrkant □ | 2,1 mm     |
| Gäng-Ø         | 2,2 mm     |
| Antal skär Z   | 3          |
| Skärmaterial   | HSS E      |
| Toleransklass  | ISO 1 4H   |
| Toleransklass  | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass  | ISO 2 6H   |
| Toleransklass  | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass  | 6H +0,05   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Toleransklass                | 6H +0,20                                     |
| Toleransklass                | ISO 3 6G                                     |
| Toleransklass                | ISO 3X 6GX                                   |
| Toleransklass                | 7H   |
| Toleransklass                | 7HX  |
| Toleransklass                | 7G   |
| Toleransklass                | 7GX  |
| Toleransklass                | 6H +0,10                                     |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 2,8 mm                                       |
| Antal spånspår               | 3  |
| Norm                         | DIN 371                                      |
| Gängtyp                      | MF-LH  |
| gänga                        | M2,2×0,25                                    |
| Beläggning                   | TiN  |
| Flankvinkel                  | 60 grad                                      |
| Gängnorm                     | DIN 13                                       |
| Skärfasform                  | B  |
| Skaft                        | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                     | nej  |
| Användning vid håltyp        | upp till 3×D vid genomgående hål             |
| Skärriktning                 | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg           | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                     | Utan   |
| Produktslag                  | Gängtapp                                     |