

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M19X1,25****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 130006 M19X1,25 |
| GTIN | 4062406008642 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|------------|
| Gäng-Ø | 19 mm |
| Antal spånspår | 3 |
| Norm | DIN 376 |
| Skärmaterial | HSS E |
| totallängd L | 140 mm |
| Toleransklass | ISO 1 4H |
| Toleransklass | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass | 6H +0,05 |
| Toleransklass | 6H +0,20 |
| Toleransklass | ISO 3 6G |
| Toleransklass | ISO 3X 6GX |

| | |
|------------------------------|--|
| Toleransklass | 7H |
| Toleransklass | 7HX |
| Toleransklass | 7G |
| Toleransklass | 7GX |
| Toleransklass | 6H +0,10 |
| Skaftdiameter D _s | 16 mm |
| Gängdjup | 57 mm |
| Gängstigning | 1,25 mm |
| Skaftfyrcant □ | 12 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Kärnhåls-Ø | 17,75 mm |
| Gängtyp | MF-LH |
| gänga | M19×1,25 |
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | B |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |