

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M16X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M16X1
GTIN	4062406008383
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	15 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Gängstigning	1 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Norm	DIN 376
Skafftyrkant □	9 mm
totallängd L	110 mm
Gängdjup	48 mm
Gäng-Ø	16 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M16×1
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp