

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M2,5X0,45****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M2,5X0,45
GTIN	4062406007607
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Gängstigning	0,45 mm
totallängd L	50 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	7,5 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Gäng-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Antal spånspår	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX

Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängtyp	M-LH
gänga	M2,5×0,45
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp