

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M1X0,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M1X0,25
GTIN	4062406007355
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	2
Skaftdiameter D _s	2,5 mm
Gäng-Ø	1 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
totallängd L	40 mm
Kärnhåls-Ø	0,75 mm
Norm	DIN 371
Gängdjup	3 mm
Gängstigning	0,25 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M1×0,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp