

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M36X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M36X0,35
GTIN	4062406009939
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	200 mm
Kärnhåls-Ø	35,65 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal spånspår	4
Skafftyrkant □	22 mm
Norm	DIN 376
Gängstigning	0,35 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	108 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	36 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M36×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp