

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M23X2****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130006 M23X2  |
| GTIN         | 4062406008970 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| Antal skär Z                 | 3          |
| Gängstigning                 | 2 mm       |
| Antal spånspår               | 3          |
| Toleransklass                | ISO 1 4H   |
| Toleransklass                | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass                | ISO 2 6H   |
| Toleransklass                | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass                | 6H +0,05   |
| Toleransklass                | 6H +0,20   |
| Toleransklass                | ISO 3 6G   |
| Toleransklass                | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass                | 7H         |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleransklass         | 7HX  |
| Toleransklass         | 7G   |
| Toleransklass         | 7GX  |
| Toleransklass         | 6H +0,10                                     |
| Skärmaterial          | HSS E  |
| Gängdjup              | 69 mm  |
| Gäng-Ø                | 23 mm  |
| totallängd L          | 160 mm                                       |
| Norm                  | DIN 376                                      |
| Kärnhåls-Ø            | 21 mm  |
| Skaftfyrkant □        | 14,5 mm                                      |
| Gängtyp               | MF-LH  |
| gänga                 | M23×2  |
| Beläggning            | TiN  |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | DIN 13                                       |
| Skärfasform           | B  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål             |
| Skärriktning          | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |