

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M25X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M25X0,75
GTIN	4062406009090
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	140 mm
Skafftyrkant □	14,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	24,25 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Gängdjup	75 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	25 mm
Antal skär Z	4
Gängstigning	0,75 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M25×0,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp