

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M3X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M3X0,5
GTIN	4062406007621
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	56 mm
Gängstigning	0,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,5 mm
Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	9 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	3 mm
Skafftyrkant □	2,7 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M3×0,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp