

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, MF: M33X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130006 M33X0,35
GTIN	4062406009694
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängdjup	99 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	32,65 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skaftdiameter D _s	25 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	33 mm
Gängstigning	0,35 mm
Skaftfyrkant □	20 mm
totallängd L	180 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M33×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp